

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 8X9mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 615900 8X9    |
| GTIN         | 4045197385345 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nyckelvidd <sub>1</sub>           | 8 mm        |
| maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max | 14 mm       |
| maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max | 15 mm       |
| nyckellängd L                     | 182 mm      |
| Nyckelvidd <sub>2</sub>           | 9 mm        |
| Nyckelvidder                      | metrisk     |
| Yta                               | fosfaterad  |
| Produktnamnsattribut              | fosfaterad  |
| Produktslag                       | Skruvnyckel |

