



## Lastdynamometer Dynafor LLZ2, maximal kapacitet: 6,3 t



### Beställningsdata

Ordernummer	086049 6,3
GTIN	3600232609094
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Mångsidig, robust och tillförlitlig lastdynamometer Dynafor LLZ2. Integrerad lättavläst LCD-display. Displayen skyddas med förstärkning.

- **Sneddade hörn minskar risken för fasthakning vid lyftmanöver.**
- **Säkerhetsfaktor > 4.**
- **Precision och spårbarhet är certifierade med kalibreringscertifikat. Noggrannhet 0,3 %. Kan kalibreras i efterhand.**
- **Kan användas i alla positioner. Skyddsklass IP65: Lämplig för utomhusbruk. Uppfyller CE och maskindirektivet 2006/42/EC.**
- **Temperaturområde -20 °C till +50 °C.**

#### Användningsdata:

För mätning av dragkrafter (N) och hängande massor (kg).

#### leveransinnehåll:

Inklusive batterier (2× AAA), kalibreringsintyg, förvaringsväska.

IP-skyddsklass: IP 65

förpackning: Transportväska

Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

minsta viktområde: 10 kg

husets bredd: 121,5 mm

husets djup: 22 mm

husets höjd: 236 mm

## Teknisk beskrivning

husets bredd	121,5 mm
maximal kapacitet	6300 kg
husets djup	22 mm
husets höjd	236 mm
minsta viktområde	10 kg
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081556 LR3
Antal ingående batterier	2
IP-skyddsklass	IP 65
förpackning	Transportväska
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren