

**ELTEN****Snörkänga, grå VINTAGE Mid ESD, S3, EU-skostorlek: 42****Beställningsdata**

Ordernummer	092231 42
GTIN	4030839220566
Artikelklass	09P

**Beskrivning****Utförande:**

Modern skyddssko i vintage-design.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.**
- **Vadderad plös.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-sula L10, halksäker.**
- **ESD-utrustning.**
- **Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.**
- **Motståndskraftigt oxläder.**
- **Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.**
- **Stålhätta**
- **Metallfritt trampskydd.**
- **TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**leveransinnehåll:**

Inklusive extra skosnören i grått.

**OBS!:**

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

Skotyp	snörkänga
Spiktrampskydd	Textil
olja- och bensinbeständig sula	ja
Lås	snöre
lämplig för ortopediska inläggssulor	ja
Vattentäthet för hela skon	ja
Skyddsklass	S3
Material yttersula	TPU/polyuretan
antistatisk	ja
Energiupptagning i klacken	ja
material innerfoder	andningsaktivt textilinnerfoder.
Ovanläder	Oxläder
mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
Material tåhätta	Stål
metall- och läderfri utrustning	nej
EU-skostorlek	42
Färg	grå
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Serie	VINTAGE
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar

