

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 8X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 8X10
GTIN	4045197385352
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	8 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	14 mm
nyckellängd L	182 mm
Nyckelvidd ₂	10 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

