

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 16X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 16X17
GTIN	4045197385451
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D ₁ max	25 mm
nyckellängd L	263 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	27 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

