

Garant**Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642530 15
GTIN	4045197165107
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunna väggar** för arbeten även i trånga utrymmen. Tolvkant (dubbelsexkant) med **AS-drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:**DIN 3124-L****Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromat (flagningssäkert).

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	21,2 mm
Längd	83 mm
nyckelvidd	15 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Norm	ASME B 107.5M
Norm	DIN EN 3710
Norm	DIN EN 3709

Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats