

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 16X18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 16X18
GTIN	4045197385468
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>2</sub>	18 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	16 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	25 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	27 mm
nyckellängd L	263 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

