

VBW**Hörrörång med S-formade käftar, rör-Ø: 1.1/2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	810740 1.1/2
GTIN	4005887265401
Artikelklass	83E

Beskrivning**Utförande:**

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

VBW med **S-käftar** ger tre anläggningspunkter för röret.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

totallängd	440 mm
rör-Ø	1,1/2 tum
spännvidd	68 mm
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

