

# VBW

## Hörrörstång med S-formade käftar, rör-Ø: 2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	810740 2
GTIN	4005887265500
Artikelklass	83E

### Beskrivning

#### Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

**VBW** med **S-käftar** ger tre anläggningspunkter för röret.

#### Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate. Lackerade, käftarna blanka.

### Teknisk beskrivning

rör-Ø	2 tum
spännvidd	85 mm
totallängd	560 mm
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

