

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 41X46mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 41X46
GTIN	4045197385604
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	475 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	46 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	41 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	67 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	60 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

