

VBW

Hörrörstång med S-formade käftar, rör-Ø: 3tum



Beställningsdata

Ordernummer	810740 3
GTIN	4005887265609
Artikelklass	83E

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

VBW med **S-käftar** ger tre anläggningspunkter för röret.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

rör-Ø	3 tum
spännvidd	120 mm
totallängd	675 mm
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

