




## Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum, För skruvar: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	642800 M8
GTIN	4018754006427
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

för XZN-skruvar.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

### Teknisk beskrivning

Längd	60 mm
Ø fästsida	22,7 mm
För skruvar	M8
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

