



Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx®, Torx®-profil: E11



Beställningsdata

Ordernummer	642700 E11
GTIN	4018754007264
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivvertyget. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Ingen glidning över skruvhörn. Skonsam mot skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundfinishyta.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförfärdning på nickel.

fyrkantfäste: 1/2 tum

Profilmått A: 10,1 mm

Ø utgångssidan: 14 mm

Längd: 38 mm

Teknisk beskrivning

Profilmått A	10,1 mm
Ø utgångssidan	14 mm
Torx®-profil	E11
Längd	38 mm
fyrkantfäste	1/2 tum

Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Hylsnyckelinsats