

## Svarvdornpress, Typ: 0



### Beställningsdata

Ordernummer

086790 0

GTIN

Artikelklass

08V

### Beskrivning

**Utförande:**

Stabil, ihålig stomme av specialgjutgods med stor basyta. Stödplatta med fästhål för fixering i underlaget (arbetsbänk resp. underrede nr 086795). Drev och kuggstångsdrivare av nötningsbeständigt stål för stora påkänningar. Arbete med stor precision tack vare härdad och slipad kuggstångsdrivare samt lång drivarstyrning. Vridbart uppspanningsplan med fyra olika stora urtag för uppspanning av olika arbetsstycken. Drivaren manövreras med hävarm.

**Användningsdata:**

För in- och utdrivning av bussningar, kullager, dornar, stift, bultarmed mera. Även för brotschningsarbeten samt för manövrering av enkla skär- och stansverktyg.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035.

### Teknisk beskrivning

uppspanningsplanets slitsbredd

10/15/20/25 mm

bottenyta (djup)

195 mm

max drivarslaglängd

110 mm

vikt

11 kg

bottenyta (bredd)	130 mm
max tryckeffekt	5,11 kN
höjd gjutjärnstomme	260 mm
drivarens Ø	28 mm
arbetsdjup till drivarens mitt	100 mm
för arbetsstycke-Ø upp till	180 mm
Typ	0
Produktslag	Svarvdornpress