

**Ringnyckelsats, hög bockning, fosfaterad, Antal nycklar: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	615910 8
GTIN	4045197385611
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, fosfaterat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	8
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X21 mm	615900 18X21
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615900 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615900 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615900 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615900 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615900 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615900 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 19X22 mm	615900 19X22