



## Digital XT-innermikrometer, mätområde: 35-50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428602 35-50
GTIN	5051102210311
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts innermikrometrar** för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

### Teknisk beskrivning

standardmät djup	80 mm
mät djup med förlängning	230 mm
mätområde	35 - 50 mm

valbar avläsning	0,01 / 0,001 mm
felgräns	0,004 mm
mått a	0,5 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
-------------------------	-----------

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Ersättningsmäthuvud XT mätområde 35-50 mm	428605 35-50
MätbacksatsTredelad mätområde 35-50 mm	428745 35-50
ReturfjädersatsTredelad mätområde 35-50 mm	428746 35-50