

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 12X14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 12X14
GTIN	4045197441720
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	12 mm
Nyckelvidd ₂	14 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	23 mm
nyckellängd L	216 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	20 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

