



Digital XT-innermikrometersats, mätområde: 20-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 428602 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
mätområde	20 - 50 mm
antal mät huvuden	3
inställningsring-Ø	20 / 35 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Trådlös användning	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
---	-----------

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Digital XT-innermikrometer mätområde 35-50 mm	428602 35-50
Digital XT-innermikrometer mätområde 20-25 mm	428602 20-25
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Digital XT-innermikrometer mätområde 25-35 mm	428602 25-35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersättningsmät huvud XT mätområde 35-50 mm	428605 35-50
MätbacksatsTredelad mätområde 20-25 mm	428745 20-25
ReturfjädersatsTredelad mätområde 20-25 mm	428746 20-25
MätbacksatsTredelad mätområde 25-35 mm	428745 25-35
ReturfjädersatsTredelad mätområde 25-35 mm	428746 25-35
MätbacksatsTredelad mätområde 35-50 mm	428745 35-50
ReturfjädersatsTredelad mätområde 35-50 mm	428746 35-50