



Digital XT-innermikrometersats, mätområde: 50-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 428602 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

antal mät huvuden	3
inställningsring-Ø	65 / 80 mm
antal inställningsringar	2
mätområde	50 - 100 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Trådlös användning	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tillbehör

Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Digital XT-innermikrometer mätområde 65-80 mm	428602 65-80

Digital XT-innermikrometer mätområde 50-65 mm	428602 50-65
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Digital XT-innermikrometer mätområde 80-100 mm	428602 80-100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
Ersättningsmäthuvud XT mätområde 65-80 mm	428605 65-80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Ersättningsmäthuvud XT mätområde 80-100 mm	428605 80-100
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersättningsmäthuvud XT mätområde 50-65 mm	428605 50-65
MätbacksatsTredelad mätområde 50-65 mm	428745 50-65
ReturfjädersatsTredelad mätområde 50-65 mm	428746 50-65
MätbacksatsTredelad mätområde 65-80 mm	428745 65-80
ReturfjädersatsTredelad mätområde 65-80 mm	428746 65-80
MätbacksatsTredelad mätområde 80-100 mm	428745 80-100
ReturfjädersatsTredelad mätområde 80-100 mm	428746 80-100