



## Digital XT-innermikrometersats, mätområde: 100-200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts innermikrometrar** för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 428602 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

## Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
mätområde	100 - 200 mm
inställningsring-Ø	125 / 175 mm
antal mät huvuden	4
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Trådlös användning	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

## Tillbehör

Ersättningsmät huvud XT mätområde 100-125 mm	428605 100-125
--	----------------

Ersättningsmät huvud XT mätområde 150-175 mm	428605 150-175
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 190 mm	484030 190
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Ersättningsmät huvud XT mätområde 175-200 mm	428605 175-200
Digital XT-innermikrometer mätområde 125-150 mm	428602 125-150
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 110 mm	484030 110
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 130 mm	484030 130
Digital XT-innermikrometer mätområde 100-125 mm	428602 100-125