



## Digital XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 65-80mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428702 65-80
GTIN	5051102208332
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätapparater** Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Mätpistol, mät huvud med UKAS mätprotokoll, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

### Teknisk beskrivning

mätområde	65 - 80 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,005 mm
standardmät djup	80 mm
mät djup med förlängning	230 mm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

DAkkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 100 mm	022500 100

**Tillbehör**

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Ersättningsmät huvud XT mätområde 65-80 mm	428605 65-80
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
MätbacksatsTredelad mätområde 65-80 mm	428745 65-80
ReturfjädersatsTredelad mätområde 65-80 mm	428746 65-80