



Digital XT-innermikrometersats, mätområde: 10-20mm



Beställningsdata

Ordernummer	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 428602 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

antal mät huvuden	3
inställningsring-Ø	12,5 / 20 mm
mätområde	10 - 20 mm
antal inställningsringar	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Trådlös användning	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Tillbehör

Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Digital XT-innermikrometer mätområde 12,5-16 mm	428602 12,5-16

Ersättningsmät huvud XT mätområde 16-20 mm	428605 16-20
Digital XT-innermikrometer mätområde 16-20 mm	428602 16-20
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Förlängning för innermikrometer Typ 3/100	428510 3/100
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersättningsmät huvud XT mätområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
Förlängning för innermikrometer Typ 2/76	428510 2/76
Digital XT-innermikrometer mätområde 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Ersättningsmät huvud XT mätområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
MätbacksatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
ReturfjädersatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5
MätbacksatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
ReturfjädersatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16
MätbacksatsTredelad mätområde 16-20 mm	428745 16-20
ReturfjädersatsTredelad mätområde 16-20 mm	428746 16-20