



## Sats med digitala XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 10-20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätapparater** Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428702 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
antal mät huvuden	3
mätområde	10 - 20 mm
inställningsring-Ø	12,5 / 20 mm
felgräns	0,004 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Tillbehör

Ersättningsmät huvud XT mätområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
--	----------------

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Digital XT inner-snabbmätare Hologicmed Bluetooth mätområde 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Ersättningsmät huvud XT mätområde 16-20 mm	428605 16-20
Digital XT inner-snabbmätare Hologicmed Bluetooth mätområde 16-20 mm	428702 16-20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
Förlängning för innermikrometer Typ 3/100	428510 3/100
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Ersättningsmät huvud XT mätområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Digital XT inner-snabbmätare Hologicmed Bluetooth mätområde 12,5-16 mm	428702 12,5-16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Förlängning för innermikrometer Typ 2/76	428510 2/76
MätbacksatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
ReturfjädersatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5
MätbacksatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
ReturfjädersatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16
MätbacksatsTredelad mätområde 16-20 mm	428745 16-20
ReturfjädersatsTredelad mätområde 16-20 mm	428746 16-20