



## Sats med digitala XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 100-200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätapparater** Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering och precision genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428702 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

## Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	125 / 175 mm
felgräns	0,006/0,007 mm
avläsning	0,001 mm
antal mät huvuden	4
mätområde	100 - 200 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Ersättningsmät huvud XT mätområde 150-175 mm	428605 150-175
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Ersättningsmät huvud XT mätområde 100-125 mm	428605 100-125
Ersättningsmät huvud XT mätområde 175-200 mm	428605 175-200
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 190 mm	484030 190
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 140 mm	484030 140
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 110 mm	484030 110