



## Sats med digitala XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 20-50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätapparater** Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeter Noggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428702 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

## Teknisk beskrivning

mätområde	20 - 50 mm
inställningsring-Ø	20 / 35 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,004 mm
antal mät huvuden	3
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Digital XT inner-snabbmätare Hologicmed Bluetooth mätområde 35-50 mm	428702 35-50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Digital XT inner-snabbmätare Hologicmed Bluetooth mätområde 20-25 mm	428702 20-25
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
Digital XT inner-snabbmätare Hologicmed Bluetooth mätområde 25-35 mm	428702 25-35
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersättningsmät huvud XT mätområde 35-50 mm	428605 35-50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
MätbacksatsTredelad mätområde 20-25 mm	428745 20-25
ReturfjädersatsTredelad mätområde 20-25 mm	428746 20-25
MätbacksatsTredelad mätområde 25-35 mm	428745 25-35
ReturfjädersatsTredelad mätområde 25-35 mm	428746 25-35
MätbacksatsTredelad mätområde 35-50 mm	428745 35-50
ReturfjädersatsTredelad mätområde 35-50 mm	428746 35-50