



Sats med digitala XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 50-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428702 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	65 / 80 mm
felgräns	0,005 mm
mätområde	50 - 100 mm
avläsning	0,001 mm
antal mät huvuden	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 50-100 mm	020550 50-100
--------------------------------------------------------	---------------

Tillbehör

Digital XT inner-snabbmätare Hometricmed Bluetooth mätområde 65-80 mm	428702 65-80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Digital XT inner-snabbmätare Hometricmed Bluetooth mätområde 50-65 mm	428702 50-65
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersättningsmät huvud XT mätområde 80-100 mm	428605 80-100
Ersättningsmät huvud XT mätområde 65-80 mm	428605 65-80
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Digital XT inner-snabbmätare Hometricmed Bluetooth mätområde 80-100 mm	428702 80-100
Ersättningsmät huvud XT mätområde 50-65 mm	428605 50-65
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
MätbacksatsTredelad mätområde 50-65 mm	428745 50-65
ReturfjädersatsTredelad mätområde 50-65 mm	428746 50-65
MätbacksatsTredelad mätområde 65-80 mm	428745 65-80
ReturfjädersatsTredelad mätområde 65-80 mm	428746 65-80
MätbacksatsTredelad mätområde 80-100 mm	428745 80-100
ReturfjädersatsTredelad mätområde 80-100 mm	428746 80-100