



Sats med digitala XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 6-10mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 428752 6-10 |
| GTIN | 5051102207519 |
| Artikelklass | 46B |

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428702 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------------------|
| inställningsring-Ø | 8 mm |
| avläsning | 0,001 mm |
| antal mäthuvuden | 2 |
| felgräns | 0,004 mm |
| mätområde | 6 - 10 mm |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Trådlös användning | HCT mobilapp Android |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device) |
| Trådlös användning | Tillverkarens programvara |
| Norm | DIN 863 |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| Mätteknik | digital |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | S6 |
| Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |

Tjänster

| | |
|--|-------------|
| Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 6-10 mm | 020550 6-10 |
|--|-------------|

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|

| | |
|--|-------------|
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm | 484030 8 |
| Anslutningskabel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Förlängning för innermikrometer Typ 1/63 | 428510 1/63 |
| Ersättningsmät huvud XT mätområde 8-10 mm | 428605 8-10 |
| Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ | 498952 |
| Anslutningskabel Typ R2 | 498948 R2 |
| Ersättningsmät huvud XT mätområde 6-8 mm | 428605 6-8 |
| MätbacksatsTredelad mätområde 6-8 mm | 428745 6-8 |
| ReturfjädersatsTredelad mätområde 6-8 mm | 428746 6-8 |
| MätbacksatsTredelad mätområde 8-10 mm | 428745 8-10 |
| ReturfjädersatsTredelad mätområde 8-10 mm | 428746 8-10 |