

**Ringnyckelsats, hög bockning, fosfaterad, Antal nycklar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	615910 10
GTIN	4045197385628
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, fosfaterat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	10
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad

Produktslag

Skruvnyckel

**Tillbehör**

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 27X30 mm	615900 27X30
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615900 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 20X22 mm	615900 20X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615900 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 21X24 mm	615900 21X24
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615900 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615900 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615900 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X19 mm	615900 18X19
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615900 12X13