

Gänga Gängtolk UNF-2B, Gänga: 7/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	486320 7/8
GTIN	4046122122738
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.
Stopptolkar rödmarkerade.
UNF = Unified national fine thread.

Norm:**ANSI B 1.1**

Teknisk beskrivning

Varvper tum	14
Gänga	7/8 UNF
Gängtyp	UNF
Norm	ANSI B 1.1
Kvalitet	2
Toleransområde	B
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
-------------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90