

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 25X28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 25X28
GTIN	4045197441690
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	346 mm
Nyckelvidd ₂	28 mm
Nyckelvidd ₁	25 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	40 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	36 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

