



## Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx®, Torx®-profil: E14



### Beställningsdata

Ordernummer	642700 E14
GTIN	4018754007288
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivvertyget. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Ingen glidning över skruvhörn. Skonsam mot skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundfinishyta.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Profilmått A: 12,9 mm

Ø utgångssidan: 16,7 mm

Längd: 38 mm

### Teknisk beskrivning

Profilmått A	12,9 mm
Torx®-profil	E14
Ø utgångssidan	16,7 mm
Längd	38 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum

Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Hylsnyckelinsats