

**Varselmidjejacka Plaline, orange/zink, Konfektionsstorlek DE: 106****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091770 106 |
| GTIN | 4030913941578 |
| Artikelklass | 06I |

Beskrivning**Utförande:**

Varselmidjejacka av blandväv. Uppfyller UV-standard 801.

- **Två utanpåliggande sidofickor med lock och tryckknappar.**
- **Bröstkfickor med lock och kardborrlås.**
- **Justerbara manschetter med tryckknapp.**
- **Midjebreidd inställbar med kardborrband.**
- **Ventilationsöppning på ryggen.**

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

OBS!:

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Varselmidjejacka gul/zink under nr 091771.

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-----|
| Storlek FR | 48L |
| Konfektionsstorlek DE | 106 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Serie | Plaline |
| Kön | Herr |
| Tygsammansättning | 75 % polyester |
| Tygsammansättning | 25% bomull |
| Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m ² |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Kläder standard | UV-standard 801 |
| Tvättning | 40 °C kulörtvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring |
| Torkning | får inte torktumlas |
| Skalmar | strykes ej |
| Färg | orange/zink |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Produktslag | Varseljacka |