



## Varselhängselbyxa Plaline, orange/zink, Konfektionsstorlek DE: 25



### Beställningsdata

Ordernummer	091779 25
GTIN	4030913942322
Artikelklass	06I

### Beskrivning

#### Utförande:

Varselsnickarbyxa av blandväv.

- **Benficka med lock och kardborrlås.**
- **Bröstlappsficka med lock och kardborrlås, ytterligare bröstlappsficka med dragkedja.**
- **Midjebreddjustering med jeansknapp.**
- **Axelremmar med elastiska gummibandsinlägg.**
- **Säkerhetslås på axelremmarna.**

#### Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

#### OBS!:

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

**Varselhängselbyxa gul/zink** under nr 091778.

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Norm: EN ISO 20471

### Teknisk beskrivning

Storlek FR	46C
------------	-----

Konfektionsstorlek DE	25
Kön	Herr
Serie	Plaline
Tygsammansättning	75 % polyester
Tygsammansättning	25% bomull
Materialvikt / vävtäthet	290 g/m <sup>2</sup>
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Tvättning	40 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	ej kemisk rengöring
Torkning	får inte torktumlas
Skalmar	strykes ej
Färg	orange/zink
Norm	EN ISO 20471
Produktslag	Varselhängselbyxa