



## Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 1000Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	657272 1000
GTIN	4045197892041
Artikelklass	62E

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

**Måttenheter:** Nm, lbfft. Spärrhuvud med **vändbart fyrkantfäste** och låsstift för **höger- och vänsterdragning**.

#### Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

#### Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Noggrannhet:

$\pm 4$  % av indikerat värde.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivning

momentintervall	200 - 1000 Nm
skalgradering 1 delstreck =	5 Nm
visning	analog
vikt	5700 g
fyrkantsfäste	3/4 tum
maximalt vridmoment	1000 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Norm	DIN EN ISO 6789
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
Feedback	utlösande
totallängd L	1330 mm
mätmetod	vridmoment
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
Inställning av utlösningens värdet	med inställningsskala
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L <sub>3</sub> ]	1175 mm
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

## Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020010 1000
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000