

**HOLEX****Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 800Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657272 800
GTIN	4045197892034
Artikelklass	62E

**Beskrivning****Utförande:**

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

**Måttenheter:** Nm, lbfft. Spärrhuvud med **vändbart fyrkantfäste** och låsstift för **höger- och vänsterdragning**.

**Funktion:**

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

**Användningsdata:**

För mindre till medelstora modeller.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Noggrannhet:**

$\pm 4$  % av indikerat värde.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**OBS!:**

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	800 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
vikt	4700 g
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
fyrkantsfäste	3/4 tum
momentintervall	160 - 800 Nm
visning	analog
skalgradering 1 delstreck =	5 Nm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	utlösande
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
totallängd L	1030 mm
mätmetod	vridmoment
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I <sub>3</sub> ]	880 mm
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

## Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020010 1000