



## Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	643220 10
GTIN	4045197165275
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### OBS!:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser även i tumdimensioner kan levereras från vår eShop (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

### Teknisk beskrivning

Ø fästsida	24 mm
sexkant	10 mm
Längd	58 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

