



Insexnyckelsats förkromad, Antal skruvmejslar: 9



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 626095 9 |
| GTIN | 7610733085316 |
| Artikelklass | 63D |

Beskrivning

Utförande:

Vinklat skaft; enligt DIN ISO 2936 L. Plana och fasade ändtytor. Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet).

PB Swiss Tools-speciallegering, ytförnicklad och förkromad yta.

Innehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 626090: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Förvaring i: Plasthållare

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|---------------|
| Antal skruvmejslar | 9 |
| Drivprofil | Sexkantnyckel |
| Produktslag | Skruvmejslar |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 10 mm | 626090 10 |
| Plasthållare för insexnycklar antal förvaringsplatser 9 | 627255 9 |
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 1,5 mm | 626090 1,5 |
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 5 mm | 626090 5 |

| | |
|---|------------|
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 3 mm | 626090 3 |
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 4 mm | 626090 4 |
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 6 mm | 626090 6 |
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 8 mm | 626090 8 |
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 2,5 mm | 626090 2,5 |
| Insexnyckel, långförkromad sexkant 2 mm | 626090 2 |