

Garant GRIDLINE

**Verkstadsvagn ToolCar, 20×16G, Antal lådor: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	914520 8
GTIN	4045197892119
Artikelklass	9GT

**Beskrivning****Utförande:**

Verkstadsvagnen ToolCar med reptålig, halksäker och synnerligen ytvänlig **GARANT GridLine-matta**. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor. Lådfronter och vagnbalkar är försedda med stötfångare av polyeten med låg densitet. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken.

**Beläggning:**

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**leveransinnehåll:**

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

**Lackering:**

**Pulverbelagd** i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

**OBS!:**

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelist nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75 och storlek 125;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75 och storlek 125;  
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75 och nr 951731 – 951821 storlek 125.

## Teknisk beskrivning

Bredd	800 mm
höjd	1000 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Djup	500 mm
vikt	85 kg
lådornas effektiva djup	400 mm
Antal lådor	8
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Serie	Verkstadsvagn ToolCar
Serie	ToolCar
Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×16G
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Verkstadsvagn

## Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd  
125 mm

951510 125

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm

951510 75

Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G

915567 G

Låsplatta till GridLine Typ VA21

914227 VA21