

Garant GRIDLINE

Verkstadvagn ToolCar, 20×16G, Antal lådor: 5**Beställningsdata**

Ordernummer	914520 5
GTIN	4045197892089
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadvagnen ToolCar med reptålig, halksäker och synnerligen ytvänlig **GARANT GridLine-matta**. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor. Lådfronter och vagnbalkar är försedda med stötfångare av polyeten med låg densitet. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 200; 200; 200 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75 och storlek 200;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75 och nr 951741 – 951821 storlek 200.

Teknisk beskrivning

Bredd	800 mm
Djup	500 mm
höjd	1000 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
vikt	74,4 kg
lådornas effektiva djup	400 mm
Antal lådor	5
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Serie	Verkstadsvagn ToolCar
Serie	ToolCar
Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×16G
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm

951510 75

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd
125 mm

951510 125

Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G

915567 G

Låsplatta till GridLine Typ VA21

914227 VA21