

Garant GRIDLINE

Verkstadsvagn ToolCar med ComfortClose, 20×16G, Antal lådor: 10**Beställningsdata**

Ordernummer	914524 10
GTIN	4045197892171
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagnen ToolCar med reptålig, halksäker och synnerligen ytvänlig **GARANT GridLine-matta**. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor. Lådfronter och vagnbalkar är försedda med stötfångare av polyeten med låg densitet. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken.

GARANT ComfortClose. Självstängande lådor med dämpning.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 10 × 75 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75;
 Slitsade skiljeväggar nr 951510 storlek 75;
 Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
Bredd	800 mm
vikt	90,4 kg
höjd	1000 mm
Antal lådor	10
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Serie	Verkstadsvagn ToolCar
Serie	ToolCar
Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bärförmåga låda/utdragshylla	30 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×16G
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm

951510 75

Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G
Låsplatta till GridLine Typ VA21	914227 VA21