

Garant GRIDLINE

Verkstadsvagn ToolCar med ComfortClose, 20×16G, Antal lådor: 8**Beställningsdata**

Ordernummer	914524 8
GTIN	4045197892164
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagnen ToolCar med reptålig, halksäker och synnerligen ytvänlig **GARANT GridLine-matta**. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor. Lådfronter och vagnbalkar är försedda med stötfångare av polyeten med låg densitet. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken.

GARANT ComfortClose. Självstängande lådor med dämpning.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och instickskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75 och storlek 125;
Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75 och storlek 125;
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75 och nr 951731 – 951821 storlek 125.

Teknisk beskrivning

vikt	85 kg
lådornas effektiva djup	400 mm
Bredd	800 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Djup	500 mm
höjd	1000 mm
Antal lådor	8
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Serie	Verkstadsvagn ToolCar
Serie	ToolCar
Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bärförmåga låda/utdragshylla	30 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×16G
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd
125 mm

951510 125

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951510 75
Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G
Låsplatta till GridLine Typ VA21	914227 VA21