

Garant GRIDLINE

Verkstadsvagn ToolCar med ComfortClose, 20×16G, Antal lådor: 5**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 914524 5 |
| GTIN | 4045197892133 |
| Artikelklass | 9GT |

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagnen ToolCar med reptålig, halksäker och synnerligen ytvänlig **GARANT GridLine-matta**. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor. Lådfronter och vagnbalkar är försedda med stötfångare av polyeten med låg densitet. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken.

GARANT ComfortClose. Självstängande lådor med dämpning.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 200; 200; 200 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och instickskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75 och storlek 200;
Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75 och nr 951741 – 951821 storlek 200.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------------------|
| vikt | 74,4 kg |
| Bredd | 800 mm |
| höjd | 1000 mm |
| Antal lådor | 5 |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| Djup | 500 mm |
| lådornas effektiva djup | 400 mm |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| lådornas effektiva djup i G | 16 |
| Serie | Verkstadsvagn ToolCar |
| Serie | ToolCar |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×16 |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 30 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×16G |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Produktslag | Verkstadsvagn |

Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd
125 mm

951510 125

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm

951510 75

Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G

915567 G

Låsplatta till GridLine Typ VA21

914227 VA21