

Garant GRIDLINE

Verkstadsvagn med helt utdragbara lådor, 20×16G, Antal lådor: 10**Beställningsdata**

Ordernummer	914540 10
GTIN	4045197892225
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagn med reptålig och halksäker X-ABS-avläggshylla som är ytterst skonsamt mot ytor. Avläggshyllan byts enkelt mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 10 × 75 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Värdefack/sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i verkstadsvagnens centrallås, stängs med separat cylinderlås.

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75;

Slitsade skiljeväggar nr 951510 storlek 75;
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	10
höjd	1000 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
Djup	500 mm
Bredd	800 mm
vikt	86 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×16G
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951510 75
Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G
Låsplatta till GridLine Typ VA21	914227 VA21