

Garant GRIDLINE

**Verkstadvagn med helt utdragbara lådor, 20×16G, Antal lådor: 7****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 914540 7      |
| GTIN         | 4045197892201 |
| Artikelklass | 9GT           |

**Beskrivning****Utförande:**

Verkstadvagn med reptålig och halksäker X-ABS-avläggshylla som är ytterst skonsamt mot ytor. Avläggshyllan byts enkelt mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke.

**Beläggning:**

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

**leveransinnehåll:**

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

**Lackering:**

**Pulverbelagd** i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

**OBS!:**

Värdefack/sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i verkstadvagnens centrallås, stängs med separat cylinderlås.

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelist nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;  
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75; nr 951731 – 951821 storlek 125 och nr 951741 – 951821 storlek 200.

## Teknisk beskrivning

|  |                     |
|--|---------------------|
| Antal lådor                                      | 7                   |
| Djup   | 500 mm              |
| höjd   | 1000 mm             |
| Bredd  | 800 mm              |
| vikt   | 75 kg               |
| lådornas effektiva bredd                         | 500 mm              |
| lådornas effektiva djup                          | 400 mm              |
| lådornas effektiva bredd i G                     | 20                  |
| lådornas effektiva djup i G                      | 16                  |
| Lådor med individuell låsning                    | Enhands             |
| Lådornas effektiva yta i G                       | 20×16               |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                     | 40 kg               |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                | 100 %               |
| Lådutdrag  | Utdragsspärr        |
| Hoffmann raster för perforerad panel             | 9×9 mm              |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×16G              |
| Cylinderlås                                      | modulär låscylinder |
| Produktslag                                      | Verkstadsvagn       |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm  | 951510 75  |
| Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 125 mm | 951510 125 |

|  |             |
|--|-------------|
| Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G | 915567 G    |
| Låsplatta till GridLine Typ VA21                     | 914227 VA21 |