

Garant GRIDLINE

**Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor, 20×16G, Antal lådor: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	914560 8
GTIN	4045197892256
Artikelklass	9GT

**Beskrivning****Utförande:**

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetskriva av X-ABS för höga tekniska krav. Skåpsektion med **2 avläggshyllor** och dörr. **Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.**

Ett **centrallås** låser skåpsektionens dörr och samtidigt lådorna.

**Beläggning:**

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**leveransinnehåll:**

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

**Lackering:**

**Pulverbelagd** i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

**OBS!:**

Värdefack / sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i ToolTruck-centrallåset, stängs med separat cylinderlås.

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75 och storlek 125;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75 och storlek 125;

Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75 och nr 951731 – 951821 storlek 125.

## Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
vikt	102 kg
lådornas effektiva djup	400 mm
Bredd	1195 mm
höjd	1000 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	8
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Serie	Rullarbetsbänk ToolTruck
Serie	ToolTruck
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konfigurator relevant	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktnamnsattribut	20×16G
Produktslag	mobil arbetsbänk

## Tillbehör

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm

951510 75

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951510 125
Hyllafast Typ 1	914774 1
Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G
Låsplatta till GridLine Typ VA21	914227 VA21