

Garant GRIDLINE

Rullarbetsbänk ToolTruck med arbetsskiva av bambu, 20×16G, Antal lådor: 6**Beställningsdata**

Ordernummer	914568 6
GTIN	4045197892287
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Rullarbetsbänken ToolTruck har en 25 mm tjock **bambu**-arbetsskiva (lämplig för montering av skruvstäd). Skåpsektion med **2 avläggshyllor** och dörr. **Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.**

Ett **centrallås** låser skåpsektionens dörr och samtidigt lådorna.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Värdefack / sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i ToolTruck-centrallåset, stängs med separat cylinderlås.

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
 Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75; nr 951731 – 951821 storlek 125 och nr 951741
 – 951821 storlek 200.

Teknisk beskrivning

vikt	97 kg
höjd	1000 mm
Djup	500 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
Bredd	1195 mm
Antal lådor	6
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Serie	Rullarbetsbänk ToolTruck
Serie	ToolTruck
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konfigurator relevant	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktnamnsattribut	20×16G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951510 75
Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951510 125
Hyllafast Typ 1	914774 1
Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G
Låsplatta till GridLine Typ VA21	914227 VA21