

Garant GRIDLINE

**Rullarbetsbänk med 5 lådor, utdragbar på ena sidan, 20×16G, Antal lådor: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	914580 5
GTIN	4045197892300
Artikelklass	9GT

**Beskrivning****Utförande:**

Rullarbetsbänkens robusta stålhölje innehåller 2 inbyggda förvaringsfack. Sidväggen är perforerad för fastsättning av tillbehör, □ 9 x 9 mm i 37 mm raster. Utdragslådans insidan är slät, men ändå lämplig för indelning a v lådan. Upplåsning av lådorna sker genom ett centralt upplåsningshandtag i grepplisten. Utdragslådan kan låsas centralt med **stiftcylinderlås**. Med rullagrade löphjul (2 svängbara hjul med parkeringsbroms, 2 fasta hjul). 25 mm tjock arbetsskiva av **bambulämplig** för skruvstyckmontering.

**Beläggning:**

lådans fronthöjd: 75; 75; 125; 125; 200 mm

**leveransinnehåll:**

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelista nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelista nr 951510 storlek 125.

**Lackering:**

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016.

**OBS!:**

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;

Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75; nr 951731 – 951821 storlek 125 och nr 951741 – 951821 storlek 200.

## Teknisk beskrivning

Djup	525 mm
vikt	64 kg
Antal lådor	5
höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
Bredd	1000 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Konfigurator relevant	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Produktnamnsattribut	20×16G
Produktslag	mobil arbetsbänk

## Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951510 125
Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951510 75
Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G