

Garant GRIDLINE

Rullarbetsbänk med 5 lådor, utdragbar på båda sidorna, 20×16G, Antal lådor: 5**Beställningsdata**

Ordernummer	914582 5
GTIN	4045197892317
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Rullarbetsbänkens robusta stålhölje innehåller 2 inbyggda förvaringsfack. Sidväggen är perforerad för fastsättning av tillbehör, □ 9 x 9 mm i 37 mm raster. Utdragslådans insidan är slät, men ändå lämplig för indelning a v lådan. Upplåsning av lådorna sker genom ett centralt upplåsningshandtag i grepplisten. Utdragslådan kan låsas centralt med **stiftcylinderlås**. Med rullgrade löphjul (2 svängbara hjul med parkeringsbroms, 2 fasta hjul). 25 mm tjock arbetsskiva av **bambulämplig** för skruvstyckmontering.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 125; 125; 200 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75; nr 951731 – 951821 storlek 125 och nr 951741
– 951821 storlek 200.

Teknisk beskrivning

Djup	525 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	5
vikt	63,4 kg
Bredd	1000 mm
höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Konfigurator relevant	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	75 %
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktnamnsattribut	20×16G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951510 75
Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951510 125
Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G

