



## Spline-skruvdragarhylsa, 1/2 tum, För skruvar: M14



### Beställningsdata

Ordernummer	643100 M14
GTIN	4018754006625
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För skruvar med Ribe CV-spår.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

### Teknisk beskrivning

Ø fästsida	23,7 mm
För skruvar	M14
Längd	60 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Kiltansskruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats