



Verkstadsvagn med 4 utdragsfack, Antal utdragsfack: 4



Beställningsdata

Ordernummer	914700 4
GTIN	4045197892324
Artikelklass	92V

Beskrivning

Utförande:

Verkstadsvagnens stabila hus i stålplåt har en gummimatta. Med indelningsbara utdragsfack. Rymlig bottenlåda för förvaring av större verktyg. Kan stängas med metalljalousier och låsas med **hänglås strl 40**.

Med rullagrade löphjul (2 svängbara hjul varav en med broms, 2 fasta hjul).

leveransinnehåll:

Inklusive indelningsmateriel. 6 frånskiljare 295 mm, 1 frånskiljare 50 mm.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger. Ljusgrå RAL 7035 i kombination med antracitgrå RAL 7016.

Teknisk beskrivning

höjd	910 mm
lådornas effektiva djup	295 mm
Antal utdragsfack	4
Djup	380 mm

vikt	31 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bredd	660 mm
Utförande	med jalusier
Bärförmåga låda/utdragshylla	15 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	75 %
Produktslag	Verkstadsvagn